

Kit transmission audio et vidéo (PAL) par Laser LASERCOM 3



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 898,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ensemble permettant la transmission analogique (audio / vidéo) et la transmission numérique (transfert direct des données de PC à PC) en utilisant un faisceau laser.

Ce système permet une compréhension des principes de base de communication optique.

Il permet également la transmission simultanée de la vidéo et l'audio.

Tous les composants sont parfaitement logés dans un boîtier en plastique compact.

L'émetteur a une puissance de sortie réglable allant de 0,2 à 0,99 mW (valeur affichée sur l'écran). Pour le transfert de vidéo, toute source vidéo peut être connectée à l'émetteur laser (par exemple caméra CCD, caméra vidéo, enregistreur vidéo) et un écran (téléviseur ou moniteur) doit être relié au récepteur.

L'ensemble comprend :

- un émetteur laser réglable
- un récepteur laser avec haut-parleur
- microphone
- une caméra CCD couleur
- un support réglable
- 2 alimentations : 100-240V AC / 12V DC.

Emetteur MLDD4.0:

Dimensions (L x l x H): 150 x 100 x 60 mm

Laser (diode) : Pmax <1mW, 635nm, class2

DC : 12VDC / 500mA

LF-audio / fréquence: CINCH rouge / 100Hz-10KHz

HF-audio / fréquence: jaune Cinch / <20MHz (PAL, NTSC)

MIC : 3,5 Jack / 100Hz-10kHz

USB : Mode 2.0

Récepteur:

Dimensions (L x l x H): 72 x 69 x 113 mm

DC : 12VDC / 150mA

LF-audio / fréquence: CINCH rouge / 8 Ohm

HF-audio / fréquence: CINCH jaune / 75 Ohm, 1Vpp

USB : USB

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.